

Garant GRIDLINE

Munkapad, elektromosan gurítható, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	925427 1250
GTIN	4062406102111
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház, valamint a 16G ajtós ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

A mozgó egység áramellátása beépített akkuval történik.

Mozgó egység: Maximális sebesség **4 km/h**, menetirány előre és hátra, hasmagasság 30 mm, nyom nélküli gumi kerék, mechanikus vészkioldás, hallható hangenergia (meghajtás) 45 dB(A).

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 200, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Maximális löketerő	400 N
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Névleges feszültség	24 V
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Sorozat	Ready-to-go
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Munkalap hossza	1250 mm
Munkalap vastagsága	25 mm
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Alapszekrény mélysége	700 mm
Súly	171 kg
Fiókok száma	4
Tolófogantyú	igen
Magasság	950 mm
Névleges teljesítmény	73 W
Alapszekrény szélessége	1100 mm
Ajtók száma	1
Fix kerék Ø	125 mm
Süllyeszthető	nem

Fiók hasznos szélessége	500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP X4
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/925427-1250>