



Opakowanie ekonomiczne, krążek włókninowy



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5694 100
GTIN	4045197575166
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym, pozwalającym na dokładne pozycjonowanie i zapewniającym dobrą przyczepność krążka na talerzu podporowym (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerza mocowanego na rzepy nr 566965**). Odpowiada 566940.

Wykonanie, tekst reklamowy:

Tarcza ścierna z włókniny na rzep z wyjmowalnym rdzeniem centrującym (**jak 566940; 566950**).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965. Do **obróbki wykańczającej, matowania**, z wyraźnym zmniejszeniem wysokości nierówności powierzchni oraz do **lekkiego oczyszczania** (np. usuwania nalotów) i **usuwania zadziorów**.

Zawartość:

20 krążków w pojemniku.

wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacje do zamówienia: 1 zestaw = 1

Opis techniczny

Wersja	A coarse
kolor	brązowe
ziarnistość	zgrubne
Ø tarczy	115 mm
porównanie ziarnistości	100
Zawartość	20
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Płótno ścierne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

lakiery	nadaje się
uniw.	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się

Akcesoria

Krażki włókninowe, mocowane na rzepy porównanie
ziarnistości 100

566940 100