



Opakowanie ekonomiczne, szczotka okrągła, drut stalowy 0,50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Odpowiada nr. 571203.

Zastosowanie:

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki. Z **gwintem wewnętrznym M14**, do bezpośredniego mocowania **na szlifierkach kątowych**.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
gwint M	M14
wysokość pokrycia	0,5 mm
szerokość drutu L ₁	14 mm

Karta danych

Ø szczotki D ₁	115 mm
liczba warkoczy	20
Długość drutu H ₁	24 mm
Zawartość	5
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG5712-115XM14>