

Garant**CCMT vendeskærsplade, sletbearbejdning 30 stk., HB7035-2, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2803 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 mm/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Indhold	260064 HB7035-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Antal stk.	30
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2803 120404