



ER-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	309616 16
GTIN	2050002087545
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Sechskant** SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Dichtscheiben Nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

maximales Anzugsmoment	80 Nm
Außen-Ø D	28 mm
Gewinde	M22x1,5

Datenblatt

Gesamtlänge L	22,5 mm
Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter