



### Smerigliatrici diritte, Modello: GGS8CE



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Levigatrice diritta compatta e maneggevole per lavori di levigatura versatili.

- Constant-Electronic per un numero di giri costante anche in caso di carico elevato.
- Nuovo sistema di serraggio per un fissaggio senza gioco delle mole abrasive per lavori di precisione.
- Avvio dolce e KickBack Stop: se viene rilevato un blocco, la macchina si spegne immediatamente.
- Spazzole di carbone a disinserimento automatico per un'elevata protezione del motore.
- Durata elevata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfera a doppia sigillatura.
- Preselezione del numero di giri a 6 posizioni per materiali diversi.
- Con albero lungo e sottile – particolarmente adatto per l'uso su punti di difficile accesso.
- Motore a coppia elevata da 750 watt per una rapida esecuzione del lavoro.
- Numero di giri ridotto, adatto anche per la lavorazione di acciaio inossidabile.

#### Fornitura:

2x levigatrice diritta n. art. 077265 Dim. GGS8CE.

Inclusi pinza di serraggio da 6 mm e 2 chiavi a forchetta semplice con apertura 13 e 19.

### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Denominazione originale prodotto	GGS 8 CE

## Scheda tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Potenza assorbita	750 W
Peso	17 kg
Campo del numero di giri	2500 - 8000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici diritte
USP1	Smerigliatrici diritte

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG7265-GGS8CE>