

**Präzisions-Nivellierschuh KE, maximale Tragfähigkeit: 2600kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	086001 2600
GTIN	2050002075207
Artikelklasse	08Y

Beschreibung**Ausführung:**

Antivibrationssysteme für Maschinen. Die Entkopplung von schwingungsempfindlichen Maschinen und Einrichtungsgegenständen verbessert die Prozesssicherheit und -genauigkeit. Die eingesetzten Elastomere dämmen Körperschall, Schwingungen und Stöße und garantieren optimale Arbeitsergebnisse bei reduzierter Lärmbelastung. Alle Elemente sind mühelos montierbar und nivellierbar.

Niveaustabiler Nivellierschuh mit **rutschhemmendem Belag**, die Justierung erfolgt über einen Keil durch eine seitliche Stellschraube mit Feingewinde.

Verwendung:

Für Maschinen ohne Befestigungsmöglichkeit bzw. für Maschinen, die eine besonders steife Aufstellung erfordern.

Hinweis:

Maschinen-Aufstellelemente finden Sie unter Nr. 086002 – Nr. 086006. Für höhere Belastungen und Sonderanwendungen sind weitere Elemente auf Anfrage lieferbar.

Durchschraubbare Nivellierschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Breite B	115 mm
Höhe H	40 mm
maximaler Nivellierbereich (Höhenausgleich Ni)	±4 mm

Datenblatt

Belag H _B	5 mm
Länge A	115 mm
Produktart	Antivibration Aufstellelement