



Plăcuță amovibilă SNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HBT130, Referință: 120408



Date comandă

Numărul de comandă	GG3970 120408
GTIN	4067263094715
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Cuprins	251267 HBT130
Numărul de schimbări / tășuri	8
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	04:25:00 mm
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot

Fișă de date

Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Materialul sculei	Carbură
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3970 120408