

Garant

Korpus wytaczaka GARANT Master Mute, system HSK-T z tłumieniem drgań, HSK-T 63, Ø chwytu / długość użytkowa L1: 32/294mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	265060 32/294
GTIN	4069515026376
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).

Pasuje do:

Głowice do wytaczaków GARANT Master Mute nr 265100–265377.

wskazówka:

Długość użytkowa zwiększa się o długość L odpowiedniej głowicy do wytaczaków. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	350 mm
Ø chwytu	32 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 5
Seria	Master Mute
liczba kanałów chłodzących	3
adapter	HSK-T 63
Drgania	stłumione
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
Norma na uchwyt	ISO 12164-3

Karta danych

chłodzenie wewnętrzne

tak

Rodzaj produktu

Korpusy wytaczaków

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265060-32/294>