



**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020,
Velikost: 120404**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3903 120404
GTIN	4067263092506
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Vsebina	250196 HBT020
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3903 120404