



### Chiave fissa doppia, cromato, Larghezza chiavi: 10X13mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6034 10X13
GTIN	4069515050555
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Fornitura:**

5 chiavi a forchetta doppia n. art. 610950 10X13.

#### Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Apertura <sub>2</sub>	13 mm
Apertura <sub>1</sub>	10 mm
Altezza bocca massima h	6 mm

## Scheda tecnica

Lunghezza chiave L	171 mm
Apertura bocca massima b2	31 mm
Apertura bocca massima b1	26 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Superficie	cromato
Attributo del nome del prodotto	cromato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave
USP1	5 chiavi a forchetta doppia

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6034 10X13