

Garant**TNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 160404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2957 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Indhold	251432 HB7140-2
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 mm/min
Belægning	belagt
Skæredybde $a_{p \min}$	0,25 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Antal stk.	50
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2957 160404