

**Garant****Corps de barre d'alésage PSC GARANT Master Mute antivibratoire, PSC 40, Ø queue / longueur utile L1: 16/64mm****Données de commande**

N° commande	265062 16/64
GTIN	4069515026505
Classe d'article	29E

**Description****Exécution:**

**Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d'autres fabricants (par ex. Iscar).**

**Adapté(s) pour:**

Têtes de coupe GARANT Master Mute 265100 – 265377.

**Remarque(s):**

La longueur utile est augmentée de la longueur L de la tête de coupe correspondante. Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

**Description technique**

Jeu de vis de montage	269026 1
Longueur de col cote A	100 mm
Ø queue	16 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	64 mm
Série	Master Mute
Nombre de canaux de lubrification	3
Support	PSC 40
Vibration	amorti
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

## Fiche technique

Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	#Corps de barre d'alésage