RÖNTGEN

List tračne pile 27×3150, Zubi po colu: 4/6H

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	173700 4/6H
GTIN	2050001114334
Razred artikla	16F

Opis

Izvedba:
RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list tračne pile s vrhovima zubaca od legiranog brzoreznog čelika (HSS, 67-69 HRC) **M42** i nosivom trakom od visokolegiranog čelika za opruge.
Upotreba:
Kombinirano ozubljenje 0° – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).
Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).
Normalno ozubljenje 0° – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.
Normalno ozubljenje 10° – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.
Napomena:
Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

Tehnički opis

širina	27 mm
Debljina	0,9 mm

Duljina	3150 mm
Kut nagiba	10 stupanj
Ozubljenje	combi
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile