



Momentový klic se stupnicí s ráčnou, Maximální utahovací moment: 200Nm



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	657272 200
GTIN	4045197804129
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.

Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavíc.

Měrné jednotky: Nm, lbfft. Ráčna se **4-hranem k přestrčení**, který nelze ztratit, a s přídržným kolíkem pro **pravé a levé utahování**.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro menší až střední série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±3 % ze zobrazené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Ukazatel	analogová
Hmotnost	1000 g
Upínací 4hran	1/2 palec
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 Nm
Maximální utahovací moment	200 Nm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 Nm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l_3]	335 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	459 mm
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne

Technický list

Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/657272-200>