Garant

Portainserto per tornitura GARANT Master Eco, sinistra, Larghezza codolo / larghezza gola w: 20/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273873 20/2
GTIN	4069515056014
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:
In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm^2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività. Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.
Nota:
Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 – 319136.
A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura e scanalatura **a un tagliente** n. art. 273664 – 273786.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	33,5 mm
Ampiezza funzionale L_4	21,5 mm

Lunghezza complessiva L	92,5 mm
Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Serie	Eco
Larghezza gola w	2 mm
Profondità cave t_{max}	14 mm
Larghezza codolo b	20 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 273873 20/2