

**Veiligheidsblaaspistool met vaste pijp 'StarTip', Lengte blaaspijp: 90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080251 90
GTIN	2050000970269
Artikelklasse	08A

Omschrijving**Uitvoering:**

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering.

Veiligheidsblaaspistool (serie 208) met mondstuk met geluidsreductie (79 dB(A)).

Zes separate uitlaten, waardoor een dempend effect optreedt; bovendien is het blaaspistool in overeenstemming met de OSHA-veiligheidsstandaards.

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Levering:

Inclusief stalen steeknippel nr. 080290 gr. 1/4.

Opmerking:

De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Technische beschrijving

Lengte blaaspijp	90 mm
Uitblaasgeluid	79 dB(A)
Doorstroomwaarde	190 l/min
Producttype	Pistool

Accessoires

Afschermplaat, transparant voor blaaspistool Buiten-Ø 100 mm

080256 100

Magneethouderset serie

080261

Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad 1/4 inch

080290 1/4