

**6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šestťhran: 17****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 17
GTIN	4045197921246
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Technický opis

Dĺžka ramien	177×80 mm
Povrch	poniklovaný
Šestťhran	17 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač