

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCGT na střední obrábění 30 kusů, HU7310,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3821 09T304
GTIN	4067263098171
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCGT 09T304
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Obsah	260762 HU7310
Rohový radius	0,4 mm
Povlak	bez povlaku
Počet kusů	30

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3821 09T304