

Garant**DCGT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HU7315-1, Velikost: 070204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3812 070204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	0,2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,05 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
število kosov	50
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	neprevlečeni
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 mm/min

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070204
Vsebina	260353 HU7315-1
Toleranca	G
Zvrst	HU7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3812 070204