


VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 160404

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2694 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal	50
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Inhoud	261388 HBT130
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min

Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2694 160404