



Vorteilspack Rundbürste Stahldraht 0,50 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5712 115X22
GTIN	4067263136194
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 571203.

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	20
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Besatzlänge H ₁	24 mm
Bohrungs-Ø d ₁	22 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹

Datenblatt

Borstenstärke	0,5 mm
Besatzbreite L ₁	14 mm
Inhalt	5
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5712-115X22>