

Garant

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	626082 3
GTIN	4062406570330
Clase de artículo	61C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Hex-Plus a partir del tam. 2 mm.

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Descripción técnica

Hexágono	3 mm
Longitud de los lados	71×20 mm
Superficie	cromado
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Función de soporte	no
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	no
Modelo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores

