

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG degroșare 50 bucăți, HB7020-2, Dimensiuni: 120416****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2417 120416
GTIN	4067263092629
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	1,05 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 mm/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot

Fișă de date

Cuprins	250328 HB7020-2
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2417 120416