

**Pachet****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0057 5
GTIN	4069515001212
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Furtun flexibil din nailon. Rezistență la temperaturi cuprinse între -60 °C și +60 °C.

Livrare:

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă și niplu. 8x furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj cod 080057 măr. 5.

Descriere tehnică

Racord cuplare rapidă	1/4 inch
Interval de temperatură	-60 - 60 °C
Lungimea utilă a furtunului	5 m
Ø interior al furtunului	6 mm
Presiune maximă de lucru	10 bar
Ø exterior al furtunului	8 mm
Tip produs	Furtun
USP1	Furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/GG0057-5>