

Garant

Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 50 ks, HB7035-2, Velikost: 09T308



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2838 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Obsah	260763 HB7035-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308

Technický list

Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2838 09T308