

**Plăcuță amovibilă CCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HBT020, Referință: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3934 09T308
GTIN	4067263095330
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Cuprins	260213 HBT020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de așchiere $a_{p \max}$	3,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de așchiere $a_{p \min}$	0,55 mm
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 2,5 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3934 09T308