

**PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8x12 mm,  
nutzbare Schlauchlänge: 6m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080248 6
GTIN	7391390141897
Artikelklasse	08A

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20 / + 60 °C. Maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

**Hinweis:**

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

**Technische Beschreibung**

Schlauch Innen-Ø	8 mm
maximaler Berstdruck	35 bar
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Schlauch Außen-Ø	12 mm
nutzbare Schlauchlänge	6 m
Material	PU-Spiralschlauch
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Farbe	blau

Produktart

Schlauch

## Zubehör

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-  
Außengewinde 1/4 Zoll

080276 1/4

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-  
Außengewinde 1/4 Zoll

080300 1/4