

Garant**Plăcuță amovibilă TNMG finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2957 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cuprins	251432 HB7140-2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	M

Fișă de date

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2957 160404