

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3534 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	260765 HB7120-1
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Fișă de date

Număr de bucăți	30
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3534 120404