

Scheda tecnica



Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto termoverniciata, Esagono: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627382 3
GTIN	7610733283071
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).

90° per inserimento: È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.

100° per lavorazione: La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

Materiale:

Superficie nichelata, cromata e **termoverniciata** per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica "Rainbow".

Descrizione tecnica

Superficie	termoverniciata
Esagono	3 mm
Lunghezze dei fianchi	128x11 mm
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Angolo di 100 gradi	sì
Manico corto	sì

Scheda tecnica

Esecuzione lunga

sì

Tipo di prodotto

Giravite