

Garant

Portabrocas corto, VDI 40, Gama de sujeción: 1-16mm



Datos de pedido

Número de pedido	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Clase de artículo	31B

Descripción

Ejecución:

- Alimentación de refrigerante mediante taladro de indexación.
- Presión del refrigerante máxima 50 bar.
- Tipo GARANT con llave de apriete Torx® para cierre de fuerza elevado.

Aplicación:

En tornos CN y centros de mecanizado.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descripción técnica

Ø exterior plato d ₁	50,5 mm
Longitud de voladizo l ₁	90 mm
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Llave de apriete	TX25
Tamaño VDI	VDI 40

Código de colores mango VDI

VDI 40

Tipo de producto

VDI-portabrocas corto

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/319725-1-16>