



Vorteilspack Schnellkupplung mit Schlauchanschluss



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0172 13
GTIN	4067263138136
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Technische Beschreibung

Durchflusswert	1000 l/min
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Schlauchanschluss Innen-Ø	13 mm
Produktart	Kupplung

Zubehör

Schnellkupplung mit Schlauchanschluss Schlauchanschluss
Innen-Ø 13 mm

080172 13