

**PU-Gewebeschlauch, blau, Länge 25 m, Schlauch Innen-Ø (Nennweite): 13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	080221 13
GTIN	7391390300461
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch. Hervorragender Widerstand gegen Öl, Lösungsmittel und nichtwässrige Lösungen. Betriebsdruck 16 bar.

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich -15 °C bis 60 °C.

Technische Beschreibung

Schlauch Außen-Ø	18 mm
Material	PU-Gewebeschlauch
Schlauchlänge	25 m
Schlauch Innen-Ø (Nennweite)	13 mm
Farbe	blau
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Produktnamensattribut	Länge 25 m
Produktart	Schlauch

