

**Garant**

**WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 060408**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2482 060408 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

## Tehnični opis

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2 mm        |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | WNMG 060408       |
| Radij rezila                            | 0,8 mm            |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 6                 |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 160 - 400 mm/min  |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Globina reza $a_{p\min}$                | 0,55 mm           |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/v    |
| Glavna uporaba                          | P                 |
| Vsebina                                 | 251954 HB7020-2   |

## Podatkovni list

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Rezalni material                 | Karbidna trdina                         |
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$ | 2 mm                                    |
| število kosov                    | 50                                      |
| Zvrst                            | HB7020-2                                |
| Rezalni pogoji                   | rahlo prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov                 | SS                                      |
| Vrsta izdelka                    | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2482 060408