



Voordeelverpakking

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG0057 5
GTIN	4069515001212
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele nylon slang. Temperatuurbestendigheid van -60 / +60 °C.

Levering:

Elk inclusief 1 messing snelkoppeling en nippel. 8 × nylon-spiraalslang 1/4 inch met koppeling nr. 080057 gr. 5.

Technische beschrijving

Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Temperatuurbereik	-60 - 60 °C
bruikbare slanglengte	5 m
Slang binnen-Ø	6 mm
Maximale werkdruk	10 bar
Slang buiten-Ø	8 mm
Producttype	Slang
USP1	Nylon-spiraalslang 1/4 inch met koppeling

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG0057-5>