Datenblatt

Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 44-2LICM

Bestelldaten

Bestellnummer	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Artikelklasse	07C

Beschreibung

Ausführung:
Robuste und leistungsstarke **Nass- / Trockensauger** mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. **Abscheidegrad > 99,9%.**

- **Extrem leiser Industriestaubsauger mit 42 l Behälter, abwaschbarem PTFE Flachfaltenfilter zum Aufsaugen auch von Feinstaub.**
- **InfiniClean vollautomatisches Filterreinigungssystem.**
- **Softstart, Drehzahlregulierung.**
- **Steckdose mit Einschaltautomatik, antistatisch.**

Lieferumfang:
Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET), Schlauch- und Kabelhalterungen. Inklusive abwaschbarem PTFE Flachfaltenfilter M Klasse, **antistatischem Saugschlauch** ∅ 32 mm, Verlängerungsrohre aus Edelstahl D 36 (3 × 350 mm), gebogenes Handrohr aus Edelstahl, Adapterplatte für Werkzeugbox, Industriebodendüse 400 mm, Universaldüse, Saugpinsel, Fugendüse, antistatischer Werkzeugadapter, Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung.
Hinweis:
Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1400 W
Filterabreinigung	InfiniClean™ vollautomatisch
Kabellänge	7,5 m
Länge	565 mm
Arbeitsgeräusch	60 dB(A)
Herstellerbezeichnung	44-2LICM
Feinstaubeignung	ja
Behältervolumen	42 l
Gewicht	17,5 kg
Höhe	650 mm
Vakuum	250 mbar
Anzahl Turbinen	1
Anti-Statik-System	Ja
Saugschlauch-Länge	4 m
Abscheidegrad	99,9 %
Breite	385 mm
Einschaltautomatik	ja
Staubklasse – Sauger	L
Schlauch-Ø	32 mm
Luftvolumenstrom	75 l/s
Besonderheit	Sauger für Feinstaub
Filtersystem	Flachfaltenfilterelement PTFE
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/078541-44-2LICM