

Garant

**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 070204**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3525 070204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	260452 HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
število kosov	50
Toleranca	M
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3525 070204