

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7035-2,
Velikost: 160402**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2869 160402
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Obsah	261370 HB7035-2
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Technický list

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2869 160402