

Garant

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, HSK-A 100, Vpenjalna širina:
1-16mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

- Za desni in levi tek.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

Natančnost krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

- Ozka izvedba.
- Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
- Optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Zunanji Ø D	50 mm

Podatkovni list

Previsna dolžina A	110 mm
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Izvedba	vitka
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1
Oblika	A
Notranje hlajenje	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 µm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/Sl/sl/hom/p/307735-1-16>