



Kabeleinziehband-Glasfaser-Kati® Blitz Ortung 2.0 in Kunststoff-Box, Bandlänge: 30m



Bestelldaten

Bestellnummer	814873 30
GTIN	4044489046308
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Der Kati® Blitz Ortung 2.0 ist der Problemlöser mit dem nicht nur Kabel eingezogen, sondern auch Rohrverschlüsse und Blockaden lokalisiert werden können.

Die neue Flexi-Sonde 2.0 mit der Anfangshülse 2.0 ermöglicht einen sehr engen Biegeradius von nur 30 mm. Der glasfaserverstärkte Bandauslass ist zum einen besonders verschleißfest, zum anderen verfügt er über eine Rücklausfsicherung, so dass das Band beim Einkurbeln nicht ungewollt in das Gehäuse gleiten kann. Der Kati® Blitz Ortung 2.0 verfügt zudem über ein praktisches Servicefach mit umfangreichem Zubehör.

Der Kati® Blitz Ortung 2.0 ist das Nachfolgemodell des bewährten Kabeleinzieh- und Ortungsgerätes Kati® Blitz 2in1. Ausgestattet mit einem innenliegenden Schleifringübertrager und dem hochwertigen Polykat® Glasfaserprofil mit integrierten Kupferdrähten, ermöglicht es dem Installateur nicht nur Kabel einzuziehen, sondern auch Blockaden zu orten und Rohrverläufe nachzuverfolgen. Der Kati® Blitz Ortung 2.0 ist mit handelsüblichen Kabelsuchgeräten verwendbar. Wie der Kati® Blitz compact 2.0 verfügt auch der Kati® Blitz Ortung 2.0 über ein verbessertes, ergonomisches Design und ein anwenderfreundliches Handling.

Merkmale:

Band-Ø: 3 mm

Datenblatt

Rohr-Ø max: 30 mm

Biegeradius min: 30 mm

Bruchlast-Band: 5 kN

Band/Hülse: 1 kN

Lieferumfang:

1 Kabeleinziehband-Glasfaser-Kati® BlitzOrtung 2.0

5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm

1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6 – 9 mm

2 Anfangshülsen 2.0, mit Außengewinde M5

3 Verbindungshülsen, Messing

1 Spezialkleber (3 g) für Polykat®

1 Flexisonde 2.0 Ø 7 mm

1 Flexisonde 2.0 Ø 10 mm

Hinweis:

Alle bereits vorhandenen Zubehörteile der Kati® Blitz Produktfamilie sind kompatibel mit dem Kati® Blitz Ortung 2.0.

Technische Beschreibung

Belastung Einziehband maximal	5 kN
Bandfarbe	gelb
Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal	1 kN
Anzahl Stäbe	5
Bandlänge	30 m
minimaler Biegeradius	30 mm
Kopfform	Öse
Werkstoff Band	Polykat® Glasfaserband
Verpackung	Kunststoffbox
Produktart	Kabeleinzugwerkzeug