

Garant

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene®-Heft vollisoliert, Schlüsselweite: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	622492 8
GTIN	4067263116417
Artikelklasse	61C

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. **Verwendung:** Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Technische Beschreibung

ganze Länge	236 mm
Klingenlänge	125 mm
Ø abtriebsseitig	15 mm
Länge L	30 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Datenblatt