

Garant**Voordeelverpakking 5x HM-hamerboor SDS-plus****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG6029 8X110
GTIN	4069515045407
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Boorpunt met vierkante doorsnede. **4x90° Geometrie** met speciaal ontwikkelde **snijkanten van gelijke hoogte** en stabiele schouders garanderen precieze maatvastе gaten voor professionele aanbrengring van ankers en betrouwbare деuvelbevestigingen. Boorlichaam met 4 spiralen voor aangenaam rustig boren met geringe trillingen en optimale geleiding in het boorgat. **Radiaal** vormgegeven **bescherming tegen wapening**: voorkomt het vastlopen als de boor op wapening stuit en verhoogt de levensduur. Robuuste **eendelige** HM-plaat met 4 snijkanten, die in zijn geheel in de boorkern is aangebracht. Aanzienlijk minder breukgevaar.

Voordeel:

- **Korte spiraalaanlopen zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.**
- **Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige деuvelgaten.**
- **4x4 Design maakt een nauwkeurige rondloop mogelijk en minimaliseert slijtage en wrijvingsverliezen.**

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort.

Levering:

5x HM-hamerboor SDS-Plus nr. 789040 gr. 8X110.

Technische beschrijving

Totale lengte	110 mm
Werkлengte	50 mm
Ø	8 mm

Gegevensblad

Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopboor
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor
USP1	5× HM-hamerboor SDS-plus

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6029 8X110