

Garant

Stopka vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute PSC tlumící kmitání, PSC 50, Ø stopky/užitečná délka L1: 32/230mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	265063 32/230
GTIN	4069515026703
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).

Verze se stopkou Ø 50 mm a Ø 60 mm v pravém provedení. Levá verze k dodání na poptávku.

Vhodné pro:

Výměnné vyvrtávací hlavy GARANT Master Mute č. 265100–265377.

Upozornění:

Pracovní délka je prodloužena o délku L příslušné výměnné vyvrtávací hlavy. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	265 mm
Sada montážních šroubů	269026 5
Ø stopky	32 mm
Užitná délka L ₁	230 mm
Série	Master Mute
Počet chladicích kanálů	3
Upnutí	PSC 50
Kmitání	tlumené

Technický list

Norma pro upínání	ISO 26623-1
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče