



Opakowanie ekonomiczne

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG0058 5
GTIN	4069515001236
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Elastyczny wąż nylonowy. Odporność na temperatury w zakresie -60 / +60°C.

w dostawie::

Po 1 szt. mosiężnego szybkozłącza i złączki. 3 x nylonowy wąż spiralny 3/8 cala ze złączką nr 080058, wielk. 5.

Opis techniczny

przyłącze szybkozłącza	3/8 cal
maks. ciśnienie robocze	10 bar
długość węża	5 m
zakres temperatur	-60 - 60 °C
Ø zewnętrzna węża	12 mm
Ø wewnętrzna węża	9 mm
Rodzaj produktu	Wąż
USP1	Nylonowy wąż spiralny 3/8 cala ze złączką

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG0058-5>