



Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 3/8pouce



Données de commande

N° commande	642400 3/8
GTIN	4018754007837
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites.

Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil **AS-Drive**.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Ø côté réception	14,3 mm
Longueur	38 mm
Ouverture	3/8 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans

Fiche technique

Matériau	Acier hautes performances HPQ®
Surface	chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille