



Akku-Bohrhammer, Typ: GBH18V-26F



Bestelldaten

Bestellnummer	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

18-V-Akku-Bohrhammer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und bürstenlosem Motor.

- Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
- Rechts- / Links-Lauf.
- Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.

Akku-Bohrhammer ideal für den täglichen Einsatz.

- Volle Kontrolle dank KickBack Control und Electronic Precision Control.
- Sauberes Arbeiten bei Kombination mit optionaler Staubabsaugung GDE 18V-16 möglich..

Vorteil:

Brushless Motor.

Lieferumfang:

Inklusive 2 x 18V / 8,0 Ah **ProCore Akku**, Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Boxx 136.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

Datenblatt

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Schlagenergie	2,6 J
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	26 mm
Werkzeugaufnahme Form	SDS Plus
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Gewicht	3,6 kg
Akkuspannung	18 V
maximale Vibration nach EN	13 m/s ²
Herstellerbezeichnung	GBH 18V-26 F
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Schlagzahl	4350 min ⁻¹
Akkukapazität	8 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Bohrhammer

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/075515-GBH18V-26F>
