

**Digitale schuifmaat met groot display, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG4106 150
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met hoekige dieptemaat.

Levering:

Inclusief telkens 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. 5x digitale schuifmaat nr. 412717 150.

Technische beschrijving

Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Aflezing	1 mm
Beklengte	40 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Meetbereik	0 - 150 mm
Kalibratie	A1

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing	5 inch
Meetafwijking E MPE	$\pm 0,03$ mm
Norm	ISO 13385
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Dieptemaat aanwezig	ja
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat
USP1	5 stuks schuifmaat, digitaal, met groot display en hoekige dieptemaat

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4106 150