

Garant**Master Mute svarvbom A.. SDUCR 93°, för vändskär DC..., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	265014 20/11
GTIN	4069515024648
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Förkortning av borrarstången upp till en längd på L_{min} möjlig. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	120 mm
Norm	Verkstadsnorm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Serie	Master Mute
Vändskärsstorlek	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
totallängd L	189 mm

Datablad

Skaftdiameter D_s	20 mm
Skruvsats förvändskär	269028 50
ISO-kod hållare	A20X SDUCR/L11
Mittförskjutning L_3	13 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
L_{min}	120 mm
anslutningsgänga	G1/4
Invändig	ja
Användning	Höger
Skaftform	Stål
Svängning	dämpad
Användning	Längssvarvning invändigt
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Svarvbom