



Vorteilspack LED Stiftlampe mit Akku



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Die 2-Stufen Schaltung** mit zusätzlicher **Boost-Funktion** bietet eine **ausgezeichnete Lichtleistung** für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.

- **Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.**
- **Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.**
- **USB-C Ladebuchse.**
- **Wegrollschutz.**
- **Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.**

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku. Mit praktischem Taschenclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Leuchtmittel	LED-Lampe
Lichtstrom Stufe 2	50 lm
Leuchtdauer Stufe 2	3 h
Akkuspannung	3,7 V
Gesamtlänge	154 - 161 mm
Kopf-Ø	18 mm
Akkukapazität	0,6 Ah
Taschenlampenfunktion	Fokus
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	41 g
Akku austauschbar	ja
Leuchtdauer	1 h
IP-Schutzart	IP 54
Lichtstrom Boost	250 lm
Leuchtdauer Boost	30 s
Anzahl enthaltener Akkus	5
Lichtstrom	150 lm
CRI Wert	>80
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

LED Stiftlampe mit Akku Typ 160	081361 160
Ersatzakku 10840	081365 10840